

DP4K-32B

Усовершенствованный проектор 4K DLP Cinema® с повышенной яркостью изображения для экранов до 32 м (105 футов)



Barco DP4K-32B — усовершенствованный кинопроектор 4K с повышенной яркостью изображения, предназначенный для кинотеатров с экранами шириной до 32 м (105 футов). Благодаря использованию чипов 1,38 дюйма DLP Cinema® компании Texas Instruments новая модель DP4K-32B обеспечивает сверхчеткое изображение на киноэкранах премиум класса.

Сверхчеткое изображение

Модель DP4K-32B отличается сверхчетким изображением, применением удобной модульной конструкции, наиболее продолжительным сроком службы и низкой стоимостью.

Потрясающая цветопередача

Флагманская модель DP4K-32B обеспечивает великолепное изображение с повышенным разрешением 4K (4096 x 2160), максимально возможной яркостью и потрясающей цветопередачей.

Максимально возможная яркость

Благодаря высокой эффективности оптики и запатентованной системе охлаждения DMD проектор DP4K-32B обладает максимально возможной яркостью в своем классе, что гарантирует несравнимое, высочайшее качество изображения.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	Устройства DC4K размером 3 x 1,38 дюйма из темного металла
Родное разрешение	4096 x 2160 пиксел
Оправа	Герметичный корпус системы DMD и оптического блока
Лампа	3-7 кВт (ксеноновая лампа)
Выход света	33000 люмен (лампа 6,5 кВт)
Размер экрана	Ширина до 32м / 105футов
Уровень контрастности	2,000:1
Входы цифрового видео	Разъем для 2 входов SMPTE 292M или интегрированный медиаблок 4K 2 входа DVI возможность выбора одно- или двухканального входа
Control I/O	Ethernet, 8x GPIO, последовательный RS232
Основные объективы	1.13 - 1.31 1.27 - 1.86 1.45 - 2.13 1.63 - 2.53 1.95 - 3.26 2.53 - 4.98 эквивалентные проекционные коэффициенты для 1,38-дюймового DMD 4K
Диагностика проектора	с помощью сенсорной панели ПК с помощью программы управления Communicator с помощью SNMP-агента
Требования потребляемой энергии	3-пров.+нейтраль+PE 230/400 В 16 А 50-60 Гц или 3-пров.+PE 208 В 27 А 50-60 Гц 30000 БТЕ/ч (с лампой мощностью 6,5 - 7 кВт)
Габариты	604 (В) x 754 (Ш) x 1129 (Г) мм 23,78 (В) x 29,69 (Ш) x 44,45 (Г) дюйма Примечание. Расстояние от нижней части проектора до поверхности не должно составлять меньше 5 см
Вес	141 кг (311 фунтов)
Окружающая температура	Не более 35 °C/95 °F
Поток отсасываемого воздуха	350 CFM
Стандартные характеристики	Постоянная светоотдача Мощный SNMP-агент Объектив с электроприводом и памятью (фокусировка, трансфокация и сдвиг) Поддержка HDCP Полнофункциональная тройная вспышка 2K 3D Усовершенствованная запатентованная система охлаждения DMD
Параметры	Интегрированный медиаблок 4K ACS-2048 Дополнения для 3D-режима Сенсорная панель Подставка

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours