

TF-10

Шаг пикселя 10,2 мм, 6000 нит, светодиодная панель для стационарной установки вне помещений



Barco TF-10 – это модульная прочная светодиодная панель, которая обеспечивает изображение максимальной яркости в сочетании с ежедневной круглосуточной готовностью и низкой совокупной стоимостью владения. Обладая меньшим энергопотреблением и весом по сравнению с аналогичными продуктами, панель TF-10 отлично подходит для организации цифровых вывесок и использования на спортивных мероприятиях.

Отличная яркость, цветопередача и контрастность

Панели TF-10 обеспечивают отличное сочетание яркости, цветопередачи и контрастности. Малые требования по обслуживанию и проверенная репутация обеспечивают исключительно низкую совокупную стоимость владения.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Шаг пиксела	10,2 мм
Яркость	6000 нит
ЖКИ конфигурация	3-в-1 SMD
Плотность пикселей	9612/м ² 893/кв. фут 5768/панель (80 x 72)
Горизонтальный угол обзора	140°
Вертикальный угол обзора	-35°/+10°
Энергопотребление	230 Вт/м ² (средняя) 758 Вт/м ² (макс.)
Тепловыделение	784 БТЕ/ч/м ² (среднее значение)
Размерности плитки	Ширина: 816 мм Высота: 735 мм Глубина: 220 мм
Размерности плитки	Ширина: 816 мм Высота: 735 мм Глубина: 231 мм
Вес/плитку	31 кг (68,4 фунта)
Класс защиты	IP65/54
Обработка	16 бит/цвет
Работоспособность	Передняя и задняя панели
Рабочая температура	От -20 до +50 °C (от -4 до +122 °F)
Влажность при эксплуатации	10-99%
Сертификаты	ETL, CE, FCC класса A, RoHS

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours