

D320 L

Модуль расширенной обработки изображений позволяет управлять воспроизведением изображения из 4 источников на одном



Возможность плавного переключения между источниками или совместного отображения, наложения или индивидуального изменения источников. Благодаря аналоговым и цифровым выходам, которые обеспечивают управление дисплеями, а также встроенному управляющему программному обеспечению D320 L позволяет вам контролировать все аспекты от базовой настройки до конфигурации и расширенного управления функциями.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Входы	4 опциональных входа Доступ со стороны передней панели Встроенная обработка видео Автоматическое определение, горячая замена S-video, композитное, YUV / RGB, SDI, HD-SDI, DVI до UXGA
Совместимость	Светодиодные дисплеи Barco
Вывод	DVI-D
Гибкость	Задаваемые пользователем входы
Контроль	посредством XLite toolset
Масштабирование	4 входных канала [данные - видео] полностью независимое масштабирование до требуемого выходного разрешения
Управление по Z координате	Мгновенное изменение управления по Z координате для каждого окна выхода
Позиционирование окна	Интуитивно понятный интерфейс позиционирования
Присоединители	RS 232 [RJ11]
Эффекты	Анаморфическое изображение Управление цветовой рипроекцией [на вход] Альфа-смешение [на вход] Управление по Z координате Порты окон/просмотра
Размер	482 мм x 53 мм x 486 мм
Вес	+/- 7 кг
Рабочая температура	0 °C <> 45 °C
Потребляемая энергия	Макс. 120 Вт автоматический выбор диапазона 90-264 В (50-60 Гц) Разъем: 3-контактный IEC
Размер входных блоков	103 мм x 41 мм x 181 мм
Информация о заказе	R9850710
Масштабируемость	Гирляндная цепь для большего количества входов Стек для большего числа дисплеев

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours