

Беспроводной пульт ДУ повышенной прочности



Беспроводной пульт ДУ характеризуется высокой прочностью и надежностью. Он разработан профессионалами для профессионалов. Пульт рассчитан на эксплуатацию в условиях аренды и при оформлении сцен.

Технические характеристики

Дисплей	4-строчный ЖКД с полной подсветкой
Клавиатура	27 клавиш с полной подсветкой 5 программируемых функциональных клавиш
Связи	Радиочастотный приемопередатчик 2-сторонний жестко установленный удаленный порт XLR порт информации модуля лампы для облегчения управления запасными лампами Порт RS 232/422 переключатель RS 422T - RS 422NT - RS232
Коммуникация (бод)	Фиксированный XLR при 57600 бит/с RS 232/RS 422 (9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с, 115200 бит/с)
Степень коммуникации	беспроводная связь в радиусе до 100 м (330 футов)
Адрес	любое число в диапазоне 0-255
Продолговость потребляемой энергии	6 никель-кадмиевых аккумуляторных батарей AA (входят в комплект) или стандартные батареи Адаптер 15-30 В постоянного тока 2 режима зарядки: через внешнее зарядное устройство или через порт XLR проектора режим экономии энергии = автоматическое отключение через 10 минут бездействия
Диапазон температуры	-15 - 70 °C (5F - 158F)
Вес	удаленное управление: 1,3 кг (2,8 фунта) приемник: 0,3 кг (0,6 фунта)

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours