

TransForm A18

高性能视频屏幕墙控制器用于对视频和 RGB 有严格要求的大中小型视频屏幕墙。



TransForm A 是目前最灵活、功能最强大的视频屏幕墙控制器。巴可无与伦比的 OmniScaler

技术支持轻松内置集成数字模拟视频源和数据源，让用户在视频屏幕墙的任何位置设置任何尺寸的窗口，无损图像质量。

高性能 TransForm A18 系统面向大中型视频屏幕墙，并基于易于扩展的模块化 TransForm A 架构。利用 TransForm A 处理器和多个 TransForm A OmniBus A18 设备，可显示许多视频和 RGB 信号源，即使在最大的视频屏幕墙上。

最大灵活性与可伸缩性

- 支持的操作系统：Windows 2000/XP、X Window 系统
- 输出分辨率高达 WUXGA
- 虚拟无限数目显示通道和输出源
- 高达 68 路视频 / 34 路 RGB 源每显示通道
- 高达 68 个视频 / 34 个 RGB 窗口，在整个视频屏幕墙上自由移动

上佳视频与 RGB 集成

- 模拟和数字信号源
- 全面缩放能力，从指纹尺寸到全屏幕墙尺寸
- 直接视频 / RGB 存取与控制
- 视频、RGB 和图形窗口独立色深选择
- 无需折衷的数字数据处理
- 相锁同步图形与视频数据实现完美平滑移动显示

电源、带宽、面向未来

BARCO

Visibly yours

技术规格

处理器	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 英特尔酷睿 2 双核 2.13 GHz • 1 GB 内存标配 • 可扩展至最大 4 GB (3 GB 可用) • SATA 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配) • 10/100/1000 MBit LAN (冗余选项) • • 冗余热更换电源 (选配) • 高达 4 个 Omnibus 单元的宿主 处理器 AX6 • • 英特尔双核 Xeon® CPU, 3 GHz, 1 或 2 个 CPU • 2 GB ECC 内存标配 • 可扩展到 4 GB (3 GB 可用) • SATA • 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配) • 双 10/100/1000 MBit 板载 LAN (冗余) • 冗余热更换电源 • • 高达 5 个 Omnibus 单元的宿主
总线	<ul style="list-style-type: none"> • 增强型 PCI 64/66 底板 • 533 MB / 秒 • 18 插槽 • 冗余热更换电源 (选件)
重量	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准, 无卡 : 18.0 公斤 39.7 磅 • 冗余 PSU, 无卡 : 20.5 磅 45.2 磅 处理器 AX6 • 冗余 PSU, 无卡 : 23.3 公斤 49.2 磅 OmniBus A18 • 标准, 无卡 : 19.8 公斤 43.7 磅 • 冗余 PSU, 无卡 : 21.8 公斤 48.1 磅
尺寸	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 英寸工业机箱, 机架单位高度 : 4U • 机箱宽度 : 440 毫米 17.32 英寸 • 宽度 (带固定件) : 482 毫米 18.98 英寸 • 机箱深度 : 516 毫米 20.32 英寸 • 深度 (带手柄) : 566 毫米 22.28 英寸 • 高度 : 177 毫米 6.97 英寸 • 高度 (带橡胶脚垫) : 183 毫米 7.20 英寸 处理器 AX6 • 19 英寸工业机箱, 机架单位高度 : 4U • 机箱宽度 : 440 毫米 17.32 英寸 • 宽度 (带固定件) : 482 毫米 18.98 英寸 • 机箱深度 : 566 毫米 22.28 英寸 • 深度 (带手柄) : 616 毫米 24.25 英寸 • 高度 : 177 毫米 6.97 英寸 • 高度 (带橡胶脚垫) : 183 毫米 7.20 英寸 OmniBus A18 • 19 英寸工业机箱, 机架单位高度 : 6U • 机箱宽度 : 449 毫米 17.68 英寸 • 宽度 (带固定件) : 482 毫米 18.98 英寸 • 机箱深度 : 420 毫米 16.54 英寸 • 深度 (带手柄) : 461 毫米 18.15 英寸 • 高度 : 267 毫米 10.51 英寸 • 高度 (带橡胶脚垫) : 270 毫米 10.63 英寸
电源供给	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	<p>处理器 A4</p> <p>标准 (一般) : 400 瓦</p> <p>冗余 (一般) : 400 瓦 处理器 AX6</p> <p>AX6</p> <p>冗余 : 650 瓦 OmniBus A18</p> <p>标准 (一般) : 600 瓦</p> <p>冗余 (一般) : 600 瓦</p>
操作环境	0 – 40°C 32 – 104°F 最大 80% 湿度 (无凝结)

生成于 : [[日期]]
 技术规格随时变化, 不会事先通知。
 请访问 www.barco.com, 获取最新信息。

BARCO

Visibly yours