

MatrixPRO 8 X 8 DVI

MatrixPRO 8x8 DVI 路由器将八路 DVI 输入中的任何一路切换成任何一路或全部输出。



MatrixPRO 8x8 DVI 路由器接收高达 2048 x 1080 (包括全部 HD) 分辨率的输入。每路输入通过路由器时,重新计时、维持 DVI 信号强度。每路输出还可显示内部生成的测试图,测试图可带或不带任何有效输入信号。

设备通过内置前置面板、MatrixPRO 遥控面板、MatrixPRO 软件和 Encore 与 ScreenPRO-II 控制器加以控制。前置面板易于读取 VFD 显示屏,可开启简单菜单导航,菜单结构类似于 MatrixPRO 路由器系列其它产品。通过以太网或 RS-232 协议建立与遥控面板或软件的通信,也可通过 Encore 和 ScreenPRO II 控制器自动控制 MatrixPRO 8x8 DVI,易于集成进完整的巴可生产系统。

BARCO

Visibly yours

技术规格

视频路由	输入：8 DVI-I 连接器（支持单数字视频链路）每 DVI 1.0 规格 输出：8 DVI-I 连接器（支持单数字视频链路）每 DVI 1.0 规格 输入分辨率：640 X 480 到 2048x1080 包括 HDTV（25-165 Mhz 像素时钟） 输出分辨率：640 X 480 到 2048x1080 包括 HDTV（25-165 Mhz 像素时钟）
控制/遥控	以太网：1 RJ-45 (F) 连接器，10/100 Base-T 自动检测半 / 全双工工作 以太网协议：ICMP (ping)、TCP/IP、Telnet 串行控制端口：RS-232、9-针母头 D 连接器 波特率和协议：115K 波特（最大），8-位，1 停止，无可选偏振
附件	尺寸：3.5 x 17.0 x 16 英寸（高 x 宽 x 深）（2U 高，全机架宽）4.5 x 43.2 x 40.6 厘米（高 x 宽 x 深） 重量：17.5 磅（7.92 公斤） 机架安装：正投包括，背投可选 类型：金属
综合	温度：0-40° C 环境湿度：0-95%，非凝结 电源类型：100-240 VAC – 50/60 Hz。自动选择 1.0A 最大 认证：FCC：第 15 部分第 B 小部分 - A 类，EN55103-1 E4 和 EN55103-2 CE：安全 EN 60950