

# MiSTRIP

## 像素间距紧凑，LED 像素条



MiSTRIP 是巴可公司推出的创意型像素条,它创造了 LED 显示技术的新标准,适合多种运用。从形式自由的大型视频显示屏到建筑视觉设计, MiSTRIP

显示亮度高,像素间距紧凑,外壳纤巧坚固,是名副其实的全面型表演家。该创新型产品不仅显示效果清晰,能满足各种尺寸、形状或形式的显示要求,还具备高亮度的照明效果,集多种优点于一身。此外,其 IP65 防护等级和广泛的可操作温度范围等优点让 MiSTRIP 能够在任何天气条件下在户外环境中使用。

BARCO

Visibly yours

## 技术规格

像素度	13.25 毫米
亮度	160 cd/m
校准亮度	6100 尼特
视角	145° 对称
操作温度	-20°C -> 45°C
操作湿度	10 - 90%
LED配置	3 合 1 SMD RGB
寿命	50,000 小时
颜色	185 万亿
处理	15.8 位 / 色
刷新率	800 Hz
连接	d-Sub 25
固定	整体轨上多个 M6 活动螺纹
D320输入能力	数据 DVI 高达 UXGA、SDI、HD-SDI、YUV、复合、S-视频
高度	26 毫米
深度	不包括连接器 : 55 毫米
深度	包括连接器 : 63 毫米
长度	1484 毫米 / 375 毫米
证书	ETL ( UL 相当 )、CEBEC、CE、FCC A 类