

TransForm A4

入门级视频屏幕墙控制器，用于有中等视频与 RGB 要求的中小型视频屏幕墙



TransForm A 是目前最灵活、功能最强大的视频屏幕墙控制器。巴可无与伦比的 OmniScaler

技术支持轻松内置集成数字模拟视频源和数据源，让用户在视频屏幕墙的任何位置设置任何尺寸的窗口，无损图像质量。

入门级系统适合把全部输入和输出卡插入 TransForm A

处理机的中小型视频屏幕墙P, 可易于扩展成 TransForm A12 或 TransForm A18 系统。

最大灵活性与可伸缩性

- 支持的操作系统：Windows 2000/XP、X Window 系统
- 输出分辨率高达 WUXGA
- 虚拟无限数目显示通道和输出源
- 高达 44 路视频 / 22 路 RGB 源每显示通道
- 高达 44 个视频 / 22 个 RGB 窗口，在整个视频屏幕墙上自由移动

上佳视频与 RGB 集成

- 模拟、数字和联网流源
- 全面缩放能力，从指纹尺寸到全屏幕墙尺寸
- 直接视频 / RGB 存取与控制
- 视频、RGB 和图形窗口独立色深选择
- 无需折衷的数字数据处理
- 相锁同步图形与视频数据实现完美平滑移动显示

电源、带宽、面向未来

BARCO

Visibly yours

技术规格

处理器	<ul style="list-style-type: none">• 英特尔酷睿™ 2 双核 2.13 GHz• 1 GB 内存标配• 可扩展至最大 4 GB (3 GB 可用)• 标准 PCI 总线• 133 MB/s• SATA 250 GB 硬盘 (RAID-1/RAID-5 选配) <ul style="list-style-type: none">• 10/100/1000 Mbit 以太网 (冗余选项)• 冗余热更换电源 (选配)• 4 个插入槽
参数	<ul style="list-style-type: none">• 19 英寸工业机箱，机架单元高度：4U• 机箱宽度：440 毫米 17.32 英寸• 宽度 (带固定件)：482 毫米 18.98 英寸• 机箱深度：516 毫米 20.32 英寸• 深度 (带把手)：566 毫米 22.28 英寸• 高度：177 毫米 6.97 英寸• 高度 (带橡胶脚垫)：183 毫米 7.20 英寸
重量	<ul style="list-style-type: none">• 标准，无卡：18.0 公斤 39.7 磅• 冗余 PSU，无卡：20.5 公斤 45.2 磅
电源供给	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	<ul style="list-style-type: none">• 标准：400 瓦• 冗余：400 瓦
操作环境	0 – 40°C 32 – 104°F 在最大 80% 湿度 (无凝结)