

# TransForm AX6

高性能视频屏幕墙控制器，用于有中等视频与 RGB 要求的中小型视频屏幕墙



TransForm A 是目前最灵活、功能最强大的视频屏幕墙控制器。巴可无与伦比的 OmniScaler

技术支持轻松内置集成数字和模拟视频与数据源，让用户在视频屏幕墙上任何位置放置任何尺寸的窗口，同时无损图像质量。

该高性能中小型视频屏幕墙系统把全部输入和输出卡插入 TransForm A 处理器，可轻松扩展成 TransForm A12 或 TransForm A18 系统。

#### 最大化灵活性与可伸缩性

- 支持的操作系统：Windows 2000/XP、X Window 系统
- 输出分辨率高达 WUXGA
- 高达 24 个显示通道

#### 上佳视频与 RGB 集成

- 模拟、数字和联网流源
- 全面缩放能力，从指纹尺寸到全屏幕墙尺寸
- 直接视频 / RGB 存取与控制
- 视频、RGB 和图形窗口独立色深选择
- 无需折衷的数字数据处理

#### 电源、带宽、面向未来

- TransForm A 处理器是系统的高性能处理内核，基于最新易升级标准 PC 技术
- 冗余、热更换关键组件实现总体系统高可靠性

#### 系统解决方案

- 完美集成巴可 Apollo 和 Osiris 屏幕墙管理软件

BARCO

Visibly yours

## 技术规格

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 双核英特尔 Xeon CPU , 3 GHz, 1 或 2 CPU</li><li>• 2 GB ECC 内存标配</li><li>• 可扩展至 4 GB ( 3 GB 可用 )</li><li>• 标配 PCI-X 总线</li><li>• 533 MB/s</li><li>• SATA 硬盘 250 GB ( RAID-1/RAID-5 选项 )</li><li>• 双 10/100/1000 MBit 板载 LAN ( 冗余 )</li><li>• 冗余热更换电源</li><li>• 6 插槽</li></ul>
参数	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19 英寸工业机箱 , 机架单元高度 : 4U</li><li>• 机箱宽度 : 440 毫米   17.32 英寸</li><li>• 宽度 ( 带固定件 ) : 482 毫米   24.28 英寸</li><li>• 机箱深度 : 566 毫米   22.28 英寸</li><li>• 深度 ( 带把手 ) : 616 毫米   24.25 英寸</li><li>• 高度 : 177 毫米   6.97 英寸</li><li>• 高度 ( 带橡胶脚垫 ) : 183 毫米   7.20 英寸</li></ul>
重量	<ul style="list-style-type: none"><li>• 冗余 PSU , 无卡 : 23.3 公斤   49.2 磅</li></ul>
电源供给	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	冗余 : 650 瓦
操作环境	0 – 40°C   32 – 104°F 在最大 80% 湿度 ( 非凝结 )