

ILite 6 BK

6 毫米像素间距，2000 尼特明装 LED 显示单元



Barco I Lite 6 BK 是一款物有所值的高性价比产品，适用于需要模块化纤巧 LED 解决方案的室内外安装。它易于快速安装维护，高科技的运用确保整体影像质量的一致性和均匀性，即使在显示屏上增加或减少显示单元也不受影响。

BARCO

Visibly yours

技术规格

像素度	6.22 毫米
亮度	2000 尼特
LED配置	3 合 1 SMD
像素密度	25829/平方米 2402/平方英尺 5184/显示单元 (72x72)
水平观察角度	120° (至少 50% 亮度)
垂直视角	+60, -60° (至少 50% 亮度)
对比度	3000:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	45000 小时, 维持初始亮度的 50%
功率消耗	335 瓦/显示单元 (最大) 156 瓦 (平均值)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	宽: 448 毫米 高: 448 毫米 厚: 150 毫米
重量 / 层数	14.3 千克
IP等级	仅适用于室内
处理	14 位彩色
颜色	4.4 万亿
刷新率	400 赫兹
内置底座	最大高度 12 单元
内置构架	最大高度 15 单元
连接界面	DVI 接口 (DVI 接头)
最大导线长度	4.5 米 (带 Barco DVI 电线)
界面	2x DVI 连接
最大串联	6 个显示单元
可服务性	背面
操作温度	0-40°C
存储温度	-20 - 60°C
操作湿度	35-85%
存储湿度	10-90%
信号源兼容性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDSDI (DX700 : 双连接 DVI、双连接 HDSDI)
可操作数字转换器	DX-700 (DVI 输出卡)、D320、LEDPRO
证书	CE A 类/TUV/FCC A 类/ETL/RoHS

生成于: [[日期]]
技术规格随时变化, 不会事先通知。
请访问www.barco.com, 获取最新信息。

BARCO

Visibly yours