

# FLM HD20

20000 流明、1080p 高清分辨率三芯片 DLP 投影机



巴可公司的 FLM HD20

是一款超亮耐用的投影机，具有全高清画中画功能。它非常适合于在明亮环境中需要超级亮度来显示清晰影像的大型场所。

强大的投影功能可用于各种大型场所

FLM HD20 的 20000

流明的光输出意味着即使在具有很多灯光的场所，它也能够显示具有优质画质的宽屏、高对比度影像。通过它出色的视频处理和画中画功能，您无需购买其他外围设备，即可给自己的演示能够互动并充满活力。

同类产品中最安静的投影机

由于具有液体冷却系统，巴可公司的 FLM HD20

在其同类产品中，可以提供已知的最低噪音级别，使您所在场所能够保持安静，不受干扰。FLM

投影机具有一个封装的光学引擎，可以防止粉尘、烟雾或其他环境污染对其影像质量的影响。这些性能使它成为寻求最可靠可视化设备的人士的最佳选择。

BARCO

Visibly yours

## 技术规格

投影机类型	全高清三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.95' DMD™ x3
分辨率	1920x1080
亮度	20.000 中心流明 19.000 ANSI 流明
对比度	2,100:1 2700:1 ( 高对比度模式 )
亮度均匀性	90%
屏幕高宽比	16:9
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD+
镜头	TLD+ 0.73:1 1.2:1 1.25-1.6:1 1.5-2.0:1 2.0-2.8:1 2.8-4.5:1 4.5-7.5:1 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -10% 至 +110% 水平: -50% 至 +50% ( 变焦镜头 )
色彩纠正	P7
灯	3 千瓦疝气灯
灯泡寿命	1.000 小时
带灯的工具	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 ( 现场更换/工厂更换 )	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
定位	桌式 - 吸顶式 - 侧面 ( 竖式 ) - 立式
DMX 512	可选
WARP	预设值 + 自定义值
集成网站服务器	无
CLO ( 稳定光输出 )	标准
3D ready ( 可选 )	被动式 Infitec
输入	DVI(HDCP) ; 5-BNC RGBHV ( RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、复合视频、S 视频 ) : SDI/HDSDI
可选输入	DVI(HDCP) ; 5-BNC RGBHV ( RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、复合视频、S 视频 ) ; SDI/HDSDI
最大像素钟表	165 兆赫
输入分辨率	从 NTSC 到 UXGA (1600x1200), 包括全高清 (1920x1080)
软件工具	投影机工具组
控制	XLR 有线 + IR/RS232
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
功率要求	220-240 伏/50-60 赫兹
最大功率消耗	3.700瓦
噪音级别 ( 典型25°C/77°F )	58 分贝 (A)
操作环境温度	0-40° 摄氏/32°-104° 华氏
操作湿度	0-80% ( 无冷凝 )

消散 BTU	最大 12.625 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	707 x 1.025 x 548 毫米 27,83 x 40,35 x 21,57 英寸
重量	99 千克 ( 218,25 磅 )
装运尺寸	( 长x宽x高 ) 1.200 x 980 x 760 毫米 47,24 x 38,58 x 29,92 英寸
出厂毛重	151 千克 (333磅)
配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书	符合 UL1950 与 EN60950 标准；符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	2 年