

HD-40

40" 协作可视化大型坚固显示屏



巴可公司的 40

英寸坚固显示屏是战斗信息中心、桥梁和其他船载地点最理想的进行协作评审和决策解决方案。宽屏显示屏可联网，有着集成计算模块，可显示任何全部数据，包括 IP 视频。巴可公司的 HD-40

显示屏可安装到船上的任何舱壁位置，并可接受模拟、数字和互联网协议信号。

BARCO

Visibly yours

技术规格

屏幕尺寸	40"
分辨率	HD 1080 (1920x1080像素)
亮度	典型 400 cd/m ² (116 fL)
对比度	2000:1 (黑暗环境中)
调光比例	最小 150:1 (白天到夜晚状况下的可读性)
振动	运输:MIL-STD-167-1, 类型 1
撞击	MIL-STD-810F Meth.516.4 30克 - 12.5ms 半正弦 MIL-STD-901D, I 级, 中等重量 B级
操作温度	MIL-STD-810E 低温 : 0°C 高温 : +50°C
存储温度	MIL-STD-810E 低温 : -40°C 高温 : +70°C
湿度	MIL-STD-810E 最大 95% @ 40摄氏度
操作高度/低压	MIL-STD-810E 15000 ft
EMI / EMC	MIL-STD-461 F (表面海军应用)
FCC	FCC-A
信号输入	DVI-I, VGA (类型 DVI-I, 集成 DVI) IP 视频 (可选)
RS-232 系列端口	9 PIN sub D
功率	MS 27656 T 09 F 98P (MIL-C-39999 系列I)
控制器	连同OSD之向上/向下/选定范围/退出/待机
指示器	绿色“电源”LED指示灯, 红色“故障”指示灯
电源供给	115-220V 交流
指南	MIL-STD-1399 标准节 300A
功率消耗	240W (典型)
安全	IEC 950
重量	33.6 公斤 (74 磅)
涂装	挡板颜色为 No 37038 (FED-STD-595), 暗黑
MTTR	少于30分钟
调整比例	无缩放/全屏/保持宽高比 自动设置, 自动相位调整(APA), 自动增益控制(AGC)
选项	通过光纤或铜线以太网传输的 IP 视频