

FLX-60

宽像素间距、60 毫米可改装 LED 模块



随着可改装 LED 的推出, 巴可公司在创新 LED 领域又迈上了全新的台阶。在这一全新品牌理念指导下, 设计师不再局限于传统 LED 显示器的形状, 而是可以随心所欲组装出他们想要的任何形状。FLX 代表的是独一无二的可自由变形 LED 理念, 它必将吸引全世界观者的视线。FLX-60 由可独立控制的紧凑型优质 60 毫米 LED 像素模块组成, 通过各种独特设计承载件 (机械装置), 它们可组装成用户想要的任意形状。

此外, 巴可公司的这款可改装 LED 适用于各种用途 - 无论是现场演出会展或是固定安装, 室内还是室外, 各种环境场合它都适用。它能抵抗恶劣的气候条件, 不惧日晒雨淋。只要是您想要的, FLX 均能帮您实现。

BARCO

Visibly yours

技术规格

亮度	13cd (完全校准) - 17cd (未校准)
光输出	35 流明 (已校准) - 45 流明 (未校准)
视角	110° (50%亮度) - 140° (可用视角)
色深	16 位彩色
LED类型	3 合 1 SMD
插座安装	3 毫米螺栓或螺钉 (含承口)
像素安装	嵌入 1.5 毫米金属片或 3 个 M4 螺栓。
周围温度	最大 45° C
直径	60 毫米
高度	60 毫米 (含卡套)
重量	280 可 (包括卡套和 300 毫米线缆)
保护等级	IP66 (防护等级)
1条线上最大像素数	256
默认电缆串	16 像素，300 毫米间距，可互连