

TF-16BK

16 毫米像素间距，6000 尼特，黑光灯 LED 显示单元



巴可公司的 TF-16BK 是当前户外 LED 显示屏市场上黑度最纯的 LED 显示屏之一，也是启动时最节能的显示屏之一。通过加深黑度，它能提供高清显示影像；而其采用的黑光灯 LED 极大地加强了对比度，其显示的内容可迅速吸引观众。它能用于晴天和阴雨天气，是所有户外场所的理想选择。

BARCO

Visibly yours

技术规格

像素度	16.0 毫米
亮度	6000 尼特
LED配置	3 个灯
像素密度	11739/平方米 1092/平方英尺 3600/显示单元 (60x60)
水平观察角度	110° (至少 50% 亮度)
垂直视角	+15、-40° (至少 50% 亮度)
对比度	7000:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	100000 小时, 维持初始亮度的 50%
功率消耗	400W/tile (最大) 平均 120 W
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	宽: 960 毫米 高: 960 毫米 厚: 275 毫米
重量 / 层数	48 公斤
IP等级	IP65/54
处理	16 位/色
颜色	281 兆
刷新率	800 赫兹
连接界面	DVI 接口 (DVI 接头)
最大导线长度	4.5 米 (带 Barco DVI 电线)
界面	2 个 DVI
最大串联	6 个显示单元
可服务性	正面和背面 (正面需使用工具)
操作温度	-35 - 50°C
存储温度	-35 - 50°C
操作湿度	10-99%
存储湿度	10-99%
信号源兼容性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDSDI (DX700 : 和双连接 DVI、双连接 HDSDI)
可操作数字转换器	DX-700 (DVI 输出卡)、D320、LEDPRO
证书	ETL/CE/FCC/RoHS/CCC/TUV