

# DMP-100

## 适用于 LED 显示器的小巧型数字媒体处理单元



### DMP-100

是一款高度可靠的一体化数字媒体处理器套装，集成了控制、监控和诊断等多种功能。本产品专为满足户外数字显示管理需求而设计，为您提供全天候 24 小时显示管理服务。

巴可公司的智能软件代理 RMS-1 是 DMP-100 的标准配件。通过该软件代理，您可直接在 DMP-100 上或远程设置、重置和查看其中的所有显示内容和处理设置，这样您只需一台设备即可控制管理 LED 显示屏的所有方面。

BARCO

Visibly yours

# 技术规格

输入	外部输入 DVI-I 到 UXGA (1600x1200) 内部输入 DVI 接口，从内嵌 PC 输入备份图像/视频 缩放定标器 使用 Athena 自动化缩放定标器；在巴可高端视频处理显示屏 DX-700 和 LEDPro 中也有应用
输出	单路输出 采用巴可专利 LED 墙面接口（通过DVI-I 接头） 输出分辨率 1024 x 768 @ 50 赫兹
用户控制	初始校准与设置 RMS-1 集成控制显示单元的初始校准和 DMP-100 参数的设置。 校准 巴可自动校准功能，可远程获得 操作 通过 IP 网络远程操作 位置 自动对齐 系统运行参数监测器 运行时间、温度、通风状况、视频信号
高级自动监控&控制	智能亮度控制 基于（多个）外部光源传感器、GPS 位置及方向控制调节 亮度控制安全自保功能 无论任何情况下 LED 显示屏的亮度都不会超过最大值，防止在低环境光照条件下产生目眩 监控 全天 24 小时集成监控视频处理器和 LED 显示屏 自动故障警报 以电子邮件方式通知 远程访问 在世界任何地方都可完全远程访问（通过 IP），对 PC、视频处理器、LED 显示屏、状态参数及其他设置进行监控 摄像机 提供摄像支持，可实时取景（可选）
嵌入式电脑	控制端口 1 个 RS-232 端口 (DB-9)、1 个以太网 (RJ-45) 和 2 个 USB 端口 硬盘驱动器 1Gb RAM、4GB SSD 操作系统 (OS) 内置 Windows XP 操作系统
基本单元	带螺钉（毫米） 240 x 262.4 x 56（宽x厚x高）带安装支架（毫米） 266 x 262.4 x 56（宽x厚x高）重量 2.8 公斤 操作温度 0°C - 45°C 功耗 50 瓦 输入电压范围 100 伏 - 240 伏 50 赫兹 证书 ETL/CE/FCC A 类