

DP2K-32B

为高达32m (105ft) 的屏幕设计的Compact DLP Cinema® 投影机



Barco

DP2K-32B质量一流，是世界上亮度最高的数字电影放映机。由于该创纪录的光输出品质，DP2K-32B独一无二，是终极3D机器。

终极3D机器

DP2K-32B独一无二，为32m (105ft)宽的屏幕所设计，有着无比的图像亮度，鲜艳的色彩和鲜明的对比度。这个惊人的图像质量，会为您的观众创造一个无与伦比的3D体验，为您的影剧院提供更高的票房收入。

购置成本低

将运行费降至最低，是DP2K-32B开发中的第一优先。因此所有核心元件都必须符合两个标准：耐用，产品使用期限长。

容易维护

DP2K-32B

投影机有一个容易使用的完全模块化的结构。这个模块式结构极大地降低了停机时间、使得备件储备最小、加快了技工的学习曲线，减少了购置费用。

BARCO

Visibly yours

技术规格

数字微镜器件	3 x 1.2" DC2K 黑金属设备
自然分辨率	2048 x 1080 像素
机架	密封DMD和光学组件
灯泡	3kW - 7kW (氙灯)
光输出	33000流明
屏幕尺寸	高达32m / 105 ft 宽
对比度	2,000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 都可选作单链接和双链接
主镜头	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
投影机诊断	通过电脑触摸屏 通过通讯控制软件 通过SNMP代理
功率要求	3x 400V + N 或 3x 220V 30000 BTU/hr (带 6.5kW 灯)
参数	604(高) x 754(宽) x 1129(厚) mm 23.78(高) x 29.69(宽) x 44.45(厚) 英寸 NB: 投影机底部需要至少5cm 进气口间距
重量	140 公斤(309 磅)
周围温度	35°C / 95°F 最大
选项	ACS-2048 3D 附加组件 触摸面板 基座