

SP-4816

像素间距 16 毫米、亮度为 6000 尼特的体育场周边 LED 显示系统



市场调研结果显示，记住体育场周围数字广告牌显示品牌的电视观众人数是记住固定显示或循环显示品牌的观众人数的四倍。这就是巴可公司特别为电视转播体育赛事开发体育场专用 LED 显示屏的原因所在。

高投资收益

凭借在显示播放行业户外 LED 大屏幕显示和视觉解决方案方面 20 多年的丰富经验，巴可公司深知如何向电视观众传达最优质的显示影像，如何让广告商在广告投入中获取最大投资收益。我们拥有顶尖的专利显示技术，致力于为用户进行品牌宣传，在提供高清晰度的同时，还能为广告商带来高投资回报。

卓越的图像再现性能

巴可公司的体育场显示装置拥有杰出的日光下可视性、出众的对比度、与专业摄像设备轻松同步功能和单色优化处理性能，能无闪烁完美再现品牌形象。巴可 LED 体育场显示屏对固定和移动运用都适用，使用一台卡车便可轻松装载 225 米长的场馆周边显示屏，而且安装耗时不到 3 小时。

BARCO

Visibly yours

技术规格

| | |
|-----------|---|
| 像素度 | 16 毫米 |
| 亮度 | 6000 尼特 (标准) |
| 像素密度 | 11250/平方米 1046/平方英尺 |
| LED配置 | 1R、1G、1B |
| 水平观察角度 | +70°/+70° 色变化 |
| 垂直视角 | -10°/+35° 色变化 |
| 功率消耗 | 200 W/m ² (标准) |
| 散热 | 682 BTU/小时 (标准) |
| 色彩处理 | 14 位/色 |
| 操作温度 | -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) |
| 操作湿度 | 10 至 99% |
| 重量 / 层数 | 90 千克 (198.4 磅) |
| 尺寸(宽x长x高) | 2560 x 160 x 800 毫米 (100.8 x 6.3 x 31.5 英寸) |
| 可服务性 | 背面 |
| 崎岖不平 | IP65 (正面) /IP54 (背面) |
| 证书 | CE/ETL/RohS |