

# C11

## 11 毫米像素间距，5000 尼特明装 LED 显示单元



### Barco C11 LED

显示屏室内/户外使用皆宜，即可用于租赁，也可进行永久固定安装。它是业内首款真正意义上的环保显示屏，其功耗和发热量较之其他 LED 显示屏可谓微乎其微。它通过了 Mil-Spec 810F 标准测试，能抵抗恶劣的天气条件，外壳采用无扇设计，具备 IP66 防尘防水防护等级。

**BARCO**

Visibly yours

## 技术规格

像素度	11.1 毫米
亮度	5000 尼特
LED配置	3 合 1 SMD
像素密度	8100/平方米 1296/显示单元 (36x36)
水平观察角度	120° (至少 50% 亮度)
垂直视角	120° (至少 50% 亮度)
寿命	100000 小时, 维持初始亮度的 50%
功率消耗	85 瓦/显示单元 (最大)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	宽: 400 毫米 高: 400 毫米 厚: 70 毫米
重量 / 层数	6.4 千克
IP等级	IP66/66
处理	16 位彩色
颜色	281 万亿
刷新率	600-3000 赫兹
内置底座	最大高度 10 单元
内置构架	最大高度 25 单元
连接界面	DVI
可服务性	正面和背面
操作温度	-20 - 45°C
存储温度	-20 - 50°C
操作湿度	10-99%
存储湿度	10-99%
信号源兼容性	DVI, SD-SDI, HD-SDI
可操作数字转换器	Vizomo
证书	ETL/CE/FCC/RoHS