

DP4K-32B

超高亮度增强型为32m(105ft)屏幕设计的4K DLP Cinema® 投影机



Barco DP4K-32B是为高达32m (105ft) 的屏幕设计的超高亮度增强型 4K Compact DLP Cinema® 投影机新型DP4K-32B使用了Texas Instruments仪器公司的1.38" DLP Cinema® 芯片, 是专门为优质电影屏幕所设计, 保证极度清晰的电影体验。

超清晰图像品质

DP4K-32B

有着超清晰图像品质, 容易使用的模块设计, 超长使用期限, 最低耗电量。

超高颜色精度

DP4K-32B质量一流, 增强型4K分辨率(4096 x 2160), 图像华美, 超高亮度, 超高颜色精度。

超高亮度

由于其高效光学设计和专利DMD冷却系统, DP4K-32B是同类产品中最亮的电影投影机——保证您会有一个无比优越的电影体验。

BARCO

Visibly yours

技术规格

数字微镜器件	3 x 1.38" DC4K 黑金属设备
自然分辨率	4096 x 2160 像素
机架	密封DMD和光学组件
灯泡	3kW - 7kW (氙灯)
光输出	33000流明(6.5 kW 灯)
屏幕尺寸	高达32m / 105 ft 宽
对比度	2,000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入槽口或 4K 综合媒体座 2 x DVI 输入 都可选作单链接和双链接
Control I/O	以太网 8x GPIO, 串行 RS232
主镜头	1.13 - 1.31 1.27 - 1.86 1.45 - 2.13 1.63 - 2.53 1.95 - 3.26 2.53 - 4.98 4K 1.38" DMD对等投射比
投影机诊断	通过电脑触摸屏 通过通讯控制软件 通过SNMP代理
功率要求	3W+N+PE 230/400V 16A 50-60Hz 或3W+PE 208V 27A 50-60Hz 30000 BTU/hr (带 6.5kW - 7kW 灯)
参数	604(高) x 754(宽) x 1129(厚) mm 23.78(高) x 29.69(宽) x 44.45(厚) 英寸 NB: 投影机底部需要至少5cm 进气口间距
重量	141 公斤 (311 磅)
周围温度	35°C / 95°F 最大
废气空气流	350 CFM
标准功能	CLO (恒光输出) 强大SNMP代理 电动/记忆镜头 (聚焦, 推远 & 移动) HDCP 支持 完全2K 三重闪光3D 高级专利DMD冷却
选项	4K 集成媒体模块 ACS-2048 3D 附加组件 触摸面板 基座

生成于: [[日期]]
技术规格随时变化, 不会事先通知。
请访问www.barco.com, 获取最新信息。

BARCO

Visibly yours