



NX-4s

4.66 毫米像素间距、2000 尼特亮度、纯黑表面安装型 LED 显示单元，视角更为宽广



巴可公司的 NX-4s 是一款高性能的室内 LED 显示屏，可以提供市场上能获取的最深黑度以及超过 3500 : 1. 的极高对比度。具有超过 2000 尼特的光输出和本身的 16 位色彩处理器，NX-4s 可以在任何室内环境下提供最高的影像质量。此外，轻便的巴可 NX-4s 投影机保证其安装也非常方便快捷。

更宽的视角

此外，与其他产品不同，NX-4s 能够为各种环境下的特殊影像质量提供更宽的视角和无泽面。

可选的 3D 功能

作为可选项，它提供全面生动的 3D 功能。由于在 120 赫兹 3D 帧速率下全面支持以 60 赫兹显示左/右两侧的内容，此硬件添加件不会造成分辨率的损失。它可以将传统上与 3D 相关的光输出损失降低为零。因此，它可以表现出色的 3D 效果，使观众真切体验到令人惊叹的内容。

BARCO

Visibly yours

技术规格

像素度	4.66 毫米
亮度	2000 尼特
LED配置	3 合 1 黑色 SMD
像素密度	45918/平方米 4271/平方英尺 10368/显示单元 (96x108)
视角	水平：120° 垂直：+60°/-60° (50% 亮度时)
对比度	3500:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	60000 小时，75% 亮度时
功率消耗	244 瓦/显示单元 (最大) 平均 109 瓦
砖大小(WxHxD)毫米	448 毫米 (17.6") x 504 毫米 (19.8") x 210 毫米 (8.27") (租赁) 448 毫米 (17.6") x 504 毫米 (19.8") x 228.6 毫米 (9") (固定)
重量 / 层数	12.9 千克 (28.4 磅) (租赁) 13.8 千克 (30.3 磅) (固定)
IP等级	仅适用于室内
处理	16 位彩色
颜色	281 万亿
刷新率	3200 赫兹
3D ready (可选)	是
最大堆叠	最大高度 12 单元
最大吊柜	最大高度 15 单元
界面	4x HDMI 连接 1x USB (诊断)
可服务性	正面和背面 (正面需使用工具)
信号源兼容性	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (单连接与双连接, 分辨率达到 2048x1536) SDI, HD-SDI, 双连接 HD-SDI
可操作数字转换器	DX-100、DX-700 (带 NNI 输出卡)
证书	CE A 类、TUV、FCC A 类、ETL、Cebec、RoHS
3D 性能	是 需要安装 R9801024B1