

LDX-55

55 英寸全高清 LED 背光式 LCD 显示器



巴可公司带 LED 背光的 LDX-55 显示器设计用于各种专业应用。LDX-55 在 55 英寸屏幕上生成清晰，明亮，色彩精确的图像。

LDX-55 采用 LED 背光 LCD 技术，亮度高，LED 背光经久耐用，以其超薄的设计节省了大量空间。能够在其固有完全高清（1920 x 1080 像素）模式下播放，LDX-55 是可以长期使用的高品质显示器。

巴可公司的 LDX-55 将液晶技术的典型优点（例如维护成本低）与节能 LED 背光相结合，减少了图像老化和着色，确保其可长期运行。

宽视角

在合作环境中，多名参与者往往需要查看屏幕上显示的详细信息，宽视角（178°）和大屏幕便是此类环境的绝佳之选。

节省空间的设计

LDX-55 采用了边缘 LED 技术，将 LED 安装在屏幕外缘周围。在该技术的支持下，LDX-55 便可以采用超薄和节省空间的设计。该显示器的设计目的是，可以作为现代控制室的补充可视化解决方案，也可以轻松地安装到高质量的独立应用程序中。

高分辨率

巴可公司的高分辨率 LDX-55 能够以精准且高质量的图像显示大量数据。任何输入源均可以逐个像素地显示，避免出现常见于低分辨率显示器上的不必要缩放伪影。LDX-55 兼具显示器的非光滑专业 LCD

BARCO

Visibly yours

技术规格

LCD technology	S-PVA, 常规黑色 DID 技术, 用途广泛 AIR 抗图像残留电路
分辨率	全高清(1920x1080)
背光	侧光式LED
屏幕高宽比	16:9
刷新率	120赫兹
像素密度	40 dpi
亮度	600 Cd/m ² (最大值)
对比度	4.000:1 (标准值)
视角	水平 178° 垂直 178°
白点	10.000 K
色深	10位 - 1,07 亿彩色
精确度	内部 10 位处理, 实现精确的色彩校准
Backlight lifetime	50.000 小时
MTBF	> 100000 h
激活屏幕对角线	55" (1.396 毫米)
参数	1.267 x 749 x 81毫米 (49,88" x 29,49" x 3,19")
活动窗口区域	1.210 x 680 毫米 (47,64" x 26,77")
重量	35 千克 (77,3 磅净重)
制冷	无风扇冷却- 低噪音
AC输入电压	100-240 伏交流电压, 60-50赫兹
功率消耗	240瓦 (最大值) 130瓦 (标准值) 20 (休眠) 2,5 (待机)
散热	818 BTU/小时 (最大值)
VGA	独立同步 DSUB-15P 输入/输出
DVI	单链路 DVI-D 输入/输出, 带HDCP
显示器端口	显示端口输入 (通过DVI外接)
HDMI	HDMI 类型 A 带 HDCP (通过DVI外接)
HD-SDI	2x BNC 输入 2x 输出 SD, HD, 3Gb/s
CVBS	BNC 输入/输出
颜色调节	配备 DCMS 软件和颜色探头
S-video	微型-DIN S 终端输入/输出
分量视频	3xBNC 输入/输出
巴可公司 NSL 控制管理器	通过 RS232链连接的服务器 远程客户应用: 开/关, 显示墙设置, 信号源选择, 状态, 亮度, 对比度和色彩调整
control signal	RS-232 DSUB9 PIN 输入/输出
操作温度	0° 至 40°C
操作湿度	20-80% 非冷凝
存储温度	-20-60° 摄氏
存储湿度	10-90% 非冷凝
校准	CE, TÜV, cTÜVus, CCC, ROHS, WEEE

生成于: [[日期]]
技术规格随时变化, 不会事先通知。
请访问www.barco.com, 获取最新信息。

BARCO

Visibly yours