

TF-16

像素间距 16 毫米、亮度为 6450 尼特的户外 LED 显示单元 (固定安装)



巴可公司的 TF 系列是能以最佳采光呈现最优影像的可靠耐用型 LED 显示单元。我们以极富竞争力的拥有成本为用户提供全天候 24 小时可靠的显示解决方案。较之同类产品，巴可公司的 TF 更节能更轻巧，是数字指示牌和体育场馆运用的不二之选。

TF

系列的一项改进是通过环保技术有效减少光污染。例如，采用加强了对比度的渲染引擎，在降低显示亮度、减少耗电量的同时实现了更突出的视觉效果；同时，LED 显示屏向下倾斜显示，这样可确保大部分显示光线集中于目标观者，减少了不必要的光线损失，更省电，使用寿命也更长。这些优点让 TF 系列成为市场上首款真正的绿色环保 LED 显示产品。

BARCO

Visibly yours

技术规格

像素度	16.0 毫米
亮度	6450 尼特
LED配置	1R、1G、1B 向下倾斜
像素密度	11739/平方米 1092/平方英尺 3600/显示单元 (60x60)
水平观察角度	140°
垂直视角	-50°/+20°
功率消耗	119 瓦/平方米 (平均) 460 瓦/平方米 (最大)
散热	406BTU/小时/平方米 (标准)
瓦状尺寸	宽 : 960 毫米 高 : 960 毫米 厚 : 225 毫米
重量 / 层数	39.2 公斤 (83.77 磅)
IP等级	IP65/54
处理	16 位/色
可服务性	正面或背面
操作温度	-20 至 +45°C (-4° 至 113°F)
操作湿度	10-99%
证书	ETL/CE/FCC A 类/RoHS