

HDX-W12

12000 流明、WUXGA 三芯片 DLP 投影机



巴可公司的 HDX-W12 在一个单元之内合并了主动式 3D 和无线控制设备。HDX-W12 设计紧凑，结构坚固，可随时用于户外道路环境；其 12000 流明输出光亮度和三芯片 DLP 色彩品质确保在任何屏幕上都能显示清晰、生动的画面。

登上大舞台

现在,拥有三十年精致完美 3D 投影技术沉淀的巴可公司将其专业经验带到演出与会展市场。SLM 和 FLM 系列产品先后在演出与会展市场上大受好评,HDX 投影机在设计上就借鉴了很多它们的长处,同时也融入了巴可公司的基础图像处理硬件的图像处理和缩放技术。

连接未来

HDX 包含内置彩色 LCD 显示屏，用于预览图像。它能根据投影机的位置自动重新对齐；甚至可通过文字讯息为用户提供有关其当前状态、警报和维修通知的所有信息。巴可公司的 HDX 支持本机 3G HDS/SDI 输入,因此可以与未来的图像和视频传输标准相容。

快速安装与维护

巴可公司设计 HDX-W12 时秉承快速、高效的安装理念。它只有五个构件，可轻松拆除和更换，大大减少了投影机的维护时间。此外，它易装箱、易运输，适用于标准规格航空箱。

BARCO

Visibly yours

技术规格

投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD x3
分辨率	1920x1200 (WUXGA)
光输出	12000 中心流明 11000 ANSI 流明
对比度	1700:1 (标准) 2400:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90% (标准)
屏幕高宽比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD+
透镜范围	TLD 0.73:1; 1.2:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -10% 至 +110% 水平: -30% 到 +30% (变焦镜头) (记忆型)
色彩纠正	P7
灯泡	2,5 千瓦疝气灯
灯泡寿命 (典型)	2,500 小时
带灯的交通工具	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	屏幕上可同时出现两个信号源
定位	台式 - 吸顶式 - 侧面 (竖式) - 立式
DMX 512	标准
集成网站服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D ready (可选)	主动式、被动式Infitec
输入	DVI - I (HDCP, 包括模拟 RGB YUV)、SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G
可选输入	5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、分量视频、S-视频); DVI - I (HDCP, 包括模拟 RGB YUV) + SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G
输入分辨率	从 NTSC 到 QXGA (2.048x1.536)
像素时钟	200 兆赫
软件工具	投影工具组
控制	- XLR 有线 IR/RS-232/DMX512 输入/输出接口、集成网络浏览器、投影工具组 - WiFi 及 GSM/移动控制 (可选)
网络连接	10/100 Mb/s 以太网 (RJ45 接口), WiFi
电源	200-240 VAC/50-60 赫兹
功率消耗	2,300 瓦 待机状态 <8 瓦
噪音级别 (典型25°C/77°F)	49 分贝 (A)
操作温度	0 ~ 40° 摄氏 / 32 ~ 104° 华氏
操作湿度 无冷凝	0 - 80%
消散 BTU	最大 7848 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	475 x 725 x 382 毫米 (18.70 英寸 x 28.54 英寸 x 14.96 英寸)
重量	50 千克 (110 磅)

装运尺寸	(长x宽x高) 900 x 650 x 560 毫米 (35,43" x 25,59" x 22,04")
配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书	符合UL60950-1与 EN60950 标准；符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	2 年