

坚固耐用的无线遥控器



此无线加固遥控器的可靠性和抗震性非常高。由专业人士精心设计，用于专业用途，再苛刻的租赁 & 舞台安装条件也能胜任。

BARCO

Visibly yours

技术规格

显示器	4 行液晶显示屏 全背光
键盘区	27 个全背光式按键 5 个可编程功能键
连接	无线电频率收发器 双向硬连线远程 XLR 端口 灯泡模块信息端口，方便进行备用灯泡管理 RS 232/422 端口 切换 RS 422T - RS 422NT - RS232
通信(波特)	XLR 稳定为 57600 bps RS 232/RS 422 (9600 bps/19200 bps/38400 bps/ 57600 bps/115200 bps)
通讯范围	无线覆盖范围最大为 100 米 (330 英尺)
地址	0 到 255 之间的任何数字
电力供应	6x 镍镉 AA 充电电池 (已包括在内) 或标准电池 15-30 伏直流适配器 2 种充电模式：通过外部充电器或通过投影机 XLR 端口 省电模式 = 闲置 10 分钟后自动关闭
温度范围	-15 - 70° c (5F - 158F)
重量	远程控制：1.3 千克 (2.8 磅) 接收器：0.3 千克 (0.6 磅)